

Produktinformation drivringar av geleplast

Drivringar av typ polymer kompakt är tillverkade av en relativt mjuk, något kladdig plastbeläggning. Geleplastade drivringar ger ett mycket bra grepp. En geleplastad drivring är känslig för mekanisk påverkan, och slits lätt ned vid ovarsam användning. Den här typen av drivringar ger brännskador vid inbromsning. Modellen finns i rund och platt version. Drivringen finns med olika infästningar.

1. 4 s.k. popnuts, vilket innebär att drivringen monteras i 4 clips som sitter på fälgen. Distanserna är som standard 20 mm, kan även erhållas i 10, 15 och 25 mm. Ange det som tillägg på beställningen.
2. 5 s.k popnuts, passar till Spiderwheel och Easywheel. Olika distanser kan erhållas
3. 6 s.k ponuts, i övrigt som punkt nr 1
4. Med öron som är fastsvetsade på drivringen, öronen fästes i hål på fälgen, kräver att däck, slang och fälgband borttages innan montering, Finns med 6 eller 4 öron. Öronens längd ger normalt en infästning av 25 eller 35 mm, då örat vanligen har två hål.

Vid beställning

Ta reda på hjulets diameter, 20", 22", 24" eller 26"

Kontrollera hur drivringen är infäst idag. Med clips i fälgen eller om den är fastskruvad med öron i fälgen. Samt hur många infästningar det är.

CE märkt enligt MDD 93 / 42 EEC