

Nu behöver du inte längre anpassa dig efter produkterna! E-Move är marknadens första drivningstyrda drivaggregat som anpassas efter dina behov. I E-move ingår Drivhjul, drivringar i rostfritt stål, batteri, laddare, batteriväska, inkl. gyroskop och hemifunktion.

- Hastighet 0–8,5 km/h (levereras i 6 km/h).
- Kraftassistans framåt/bakåt 0–100 %, max 2 x 110 W.
- Känslighet för drivning vänster/höger justerbar oberoende.
- Aktiv kommunikation mellan hjulen – från oberoende drift till hemiparesanpassad funktion
- Inbyggt gyroskop hjälper vid sidolutning – E-Move korregerar automatiskt rullstolen
- Automatisk avstängning av hjulen efter 5, 10, 60 minuter eller ingen avstängning
- Belysning i på/av-knapp: mindre ljusstark eller avstängd, standardknapp monterad på höger sida
- Tillval: andra körprofilknapp, monterad på vänster sida
- Vikt per hjul 24" endast 6,4 kg
- Maximal användarvikt vid 0 graders hjulvinkling: 130 kg, tillval 150 kg "Heavy Duty"
- Normal laddning cirka 2–3 timmar, uppfriskande laddning 7–8 timmar
- Maximal backtagning 6 grader



Kontaktperson Decon:

Kund:

E-post:

Datum:

Tel:

Information gällande rullstolen:

Tillverkare:

Modell:

Sittbredd:

Monteringssats:

- **Fastramstol:** Batteriet är som standard placerat under sitsen.
- **Kryssfäld stol:** Batteriet är som standard placerat bakom ryggen.
- **LiON-batteri:** Endast ett fåtal modeller har batteriplacering under sitsen.

Batteripositionen beror på rullstolsmodell och monteringsats, se resp. monteringsanvisning på hemsidan.

Monteringssats:

Följ QR kod eller länk för att komma till adaptersida



Rygghängd

Underhängd

<https://www.decon.se/sv/adaptrar/>

Batteri:

Batteri och laddare ingår som standard i E-Move.
Vid beställning som tillbehör ska du kryssa i rutan för önskat alternativ.

Batteri

MEM2001, NiMH

XOC-82100-B00, LiON

Laddare

X0F-8210C-H00, NiMH

X0F-8210C-G00, LiON/NiMH

130 kg brukare (Standard)

NiMH batteri

20" MEM420

22" MEM422

24" MEM424

25" MEM425

26" MEM426

LiON batteri

20" MEM420

22" MEML422

24" MEML424

25" MEML425

26" MEML426

150 kg brukare (Heavy Duty)

NiMH batteri

20" MEM420HD

22" MEM422HD

24" MEM424HD

25" MEM425HD

26" MEM426HD

LiON batteri

20" MEML420HD

22" MEML422HD

24" MEML424HD

25" MEML425HD

26" MEML426HD

Tillbehör:	Spak för på/av alt andra profil:
MEM7600	MEM8520 På/av knapp Flex Handel 150 mm - Flexibel spak för på/av 150 mm lång
En andra profil med alternativa köregenskaper, ex. ett inomhus/utomhusläge.	MEM8540 På/av knapp Flex Handel 210 mm - Flexibel spak för på/av 210 mm lång
MED12V	MEM8530 Två mode - Flexibel spak 150 mm
Omkopplare för att kunna ladda batteriet i bilen, båten, husvagnen eller i husbilen. (230V AC 50Hz 150W)	MEM8550 Två mode Flex Handel 210 mm - Flexibel spak för på/av 210 mm lång
	MEM8560 Dubbelspak (on/off och 2 mode på samma sida)



Drivringar:

Hjuldimension	Polykompakt	Rostfri	Tetra Grip	Maxgrepp
20"	XA3-W253A-49	XA3-W253A-05	XA3-W253A-84	XA3-W253A-93
22"	XA3-W253A-50	XA3-W253A-00	XA3-W253A-85	XA3-W253A-91
24"	XA3-W253A-60	XA3-W253A-10	XA3-W253A-80	XA3-W253A-90
25"	XA3-W253A-65	XA3-W253A-15	XA3-W253A-87	XA3-W253A-96
26"	XA3-W253A-70	XA3-W253A-20	XA3-W253A-88	XA3-W253A-92

Däck:

Observera: Vilken däcktyp som kan beställas beror på hjulens dimension. Alla däcktyper är inte tillgängliga för alla hjulstorlekar. Välj därför däck utifrån din aktuella hjulstorlek.

Hjuldimension	Schwalbe, Rightrun, luft	Schwalbe, Maraton Plus, luft	PU, svart, massiv
20"	DF2011-B	X	DP2002-B
22"	DF2212-B	10275448	DP2202-B
24"	DF2411-B	10283440	Egen tabell under *
25"	X	DF2511-B	DP2501-B
26"	DF2611-B	X	DP2602-B

Däck dimension	PU enkelbottnad fälg	PU, HD fälg	PU 24x1 3/8 HD fälg	PU 24x1 3/8 grov grå enkelbottnad fälg
24"	DP2401-B	DP2402-B	DP2403-B	DP2403

Transparent ekerskydd:

20": SG2007
22": SG2207
24": SG2407
25": SG2507
26": SG2607

Tippskydd med upprensingsfunktion:

TB2000

Tippskydd med upprensingsfunktion, set om höger och vänster. Exklusive monteringsset.

Följ QR kod eller länk för att komma till adaptersida

<https://www.decon.se/sv/adapttrar/>



Adapter:

Adventus:

Adventus

Adventus lyfter framhjulen och gör rullstolen mer stabil och lättkörd på ojämnt underlag. Tillsammans med E-Move får du en kraftfull och bekväm lösning för både vardag och äventyr. Se länk:

<https://www.decon.se/sv/produkter/manuella-hjul/adventus/>

